

Oval Sleeve, Copper, EG, #12 Brace

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSB12SLVB



The nVent CADDY Oval Sleeve is a fast and effective way to secure cable to rooftop equipment. By utilizing the nVent CADDY Manual Swaging Tool, contractors working on rooftops or in the shop can now benefit from a full-service solution designed for durability and longevity throughout high and low temperatures. Made to secure various rooftop equipment such as metal ducts, HVAC units, piping and walkways.

CARACTERÍSTICAS

Designed to be used exclusively with size 3/16 stainless steel nVent CADDY Pyramid Rooftop Anchor Cable Bracing and nVent CADDY Manual Swaging Tool

Versatile solution designed for on-site and in-shop use

Stainless steel is corrosion and harsh weather-resistant



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 402194

Material: Copper

Acabamento: Electrogalvanized

Brace Size: #12

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Two side-by-side swages required on #12 and #18 cable. Three side-by-side swages required on #36 and #48 cable.

Check swage with gauge (not included).

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

