

Branch Line Restraint Pipe Attachment, 2" Pipe, 50 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSBBRP0200EG



CARACTERÍSTICAS

Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Quick grip clamp simplifies measuring and cutting of threaded rod

Eliminates need to cut threaded rod to exact dimensions

Works with rough-cut threaded rod and eliminates pipe-side deburring

Can be installed with threaded rod above or below the service pipe

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 404480

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Tamanho do tubo: 2" Min

NB/DN: 50



Diâmetro externo (OD): 60.3 mm

Tamanho da haste (RS): 10;12

Altura (H): 100.3 mm

Length (L): 68.3mm

Largura (W): 22.2 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

