


Low Voltage Mounting Plate for New Construction, 2 Gang



NÚMERO DE CATÁLOGO

MP2S

CARACTERÍSTICAS

Provides a bracket for mounting low voltage Class 2 communication outlets

Reduces bulges in the dry wall caused by plaster rings

May be installed to the front or the side of the metal or wood stud

Side support provides for a rigid installation

Attaches with self-tapping screws or nails

Works with wood or metal studs



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Aço

Acabamento: Pregalvanized

Gang: 2

Drywall Thickness: 12.7 - 15.88 mm

Altura (H): 114.3 mm

Largura (W): 147.3 mm


A: 67.7 mm

Tamanho do orifício 1 (HS1): 3.96 mm

Tamanho do orifício 2 (HS2): 4.75 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

No load rating, for positioning only.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

