

Rooftop Pyramid ST Adjustable Strut Support, 254 mm x 152–330 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

PSA10CH13

CARACTERÍSTICAS

Height adjustability provides effective navigation of pipe, conduit, duct and cable tray around obstructions

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 360468

Material: Polietileno; Polypropylene; Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Temperatura: -45 to 65 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Comprimento 1 (L1): 254 mm

Comprimento 2 (L2): 317.5 mm



Altura (H): 152 - 330 mm

Largura (W): 203 mm

Surface Area: 59355mm²

Peso unitário: 2 kg

Static Load: 4450N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

