

Stamped Beam Clamp, Top Mount, 3/8" Rod, 3/4" Max Flange



NÚMERO DE CATÁLOGO

SBC037

CARACTERÍSTICAS

Allows structural attachment to metal beams, bar joist, channel, or angle iron in top mount position only unless used on a parallel flange

Lightweight, one-piece stamped body provides superior strength and eliminates deficiencies associated with castings

Spins onto threaded rod and allows for easy adjustment

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19)



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Aço

Acabamento: Pregalvanized

Tamanho da haste (RS): 0.375

Espessura do flange (FT): 19 mm Max

A: 23.5 mm

B: 21.6 mm

C: 40.1 mm



Diâmetro do parafuso (Sc): 9.53 mm

Torque (TQ): 6.78 N·m

Static Load: 2200N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Set screw must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam, channel, or angle iron flange.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

