


nVent CADDY Speed Link Y-Hook with Eyelet Extension, 3 mm Wire, 0.8 m Y-Length

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLD3YH800



CARACTERÍSTICAS

Double hook offers easy attachment to basket tray, cable tray or lighting

Convenient design allows one hook to be temporarily detached for maintenance or to add cables to the tray

Y-design provides improved stability

Spring latch helps provide secure connection



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 195998

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 3 mm

Wire Rope "Y" Length (YL): 0.8m

A: 58.4 mm



B: 22.9 mm

C: 6 mm

Static Load: 880N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

nVent CADDY Speed Link locking device not included.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

