

# nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor, 2 mm Wire, 3 m Length

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SLK2L3WA6**

## CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH & Co. KG

Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete

No special tools required

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG



## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 196735

Material: Aço; Polypropylene; Liga de zinco

Acabamento: Electrogalvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 2 mm

Wire Rope Length: 3m

Length (L): 54mm

Altura (H): 55 mm

Largura (W): 19 mm

Espessura (T): 12.5 mm




Ângulo (a): 90 ° Max

Static Load: 300N

Diâmetro da broca: 6mm

Profundidade do orifício de perfuração: 31mm

Embedment Depth: 25 mm Min



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

