


Cable Hanger, 50 mm dia



NÚMERO DE CATÁLOGO

WMX6

CARACTERÍSTICAS

Bundle runs of MC or AC (refer to local authorities and NEC® Article 310 for derating ampacity when flexible power cables are used)

Can be used with 4H series flange clips, DH2 / TDH deck clips, AO or AB nail brackets, VF14 vertical flange, AF14/122/123 Z purlin



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 172910


Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Diâmetro (Ø): 50 mm

Espessura (T): 3.17 mm

Ultimate Static Load (F): 330N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

