

EM-M Conduit/Pipe to Flange Clip



CARACTERÍSTICAS

Supports conduit/pipe or cable from beam flanges

Snap close clip pivots a full 360°

Requires only a hammer to install

Material: Spring Steel
Acabamento: nVent CADDY Armour




ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Diâmetro externo (OD)	Espessura do flange (FT)	Static Load	Certifications
16M24	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	330N	
16M58	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	330N	
16M912	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	330N	
20M24	35 - 42 mm	3 - 8 mm	330N	
20M58	35 - 42 mm	8 - 14 mm	330N	
20M912	35 - 42 mm	14 - 20 mm	330N	
24M24	42 - 50 mm	3 - 8 mm	330N	
24M58	42 - 50 mm	8 - 14 mm	330N	
24M912	42 - 50 mm	14 - 20 mm	330N	UL, cUL
32M24	50 - 60 mm	3 - 8 mm	330N	
32M58	50 - 60 mm	8 - 14 mm	330N	
32M912	50 - 60 mm	14 - 20 mm	330N	
812M24	18 - 30 mm	3 - 8 mm	330N	

Número de catálogo	Diâmetro externo (OD)	Espessura do flange (FT)	Static Load	Certifications
812M58	18 - 30 mm	8 - 14 mm	330N	
812M912	18 - 30 mm	14 - 20 mm	330N	

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

