

H-Ti/T Rod to Flange Clip



CARACTERÍSTICAS

Suspends threaded rod from beam flanges

Threaded rod hanger can swivel to provide a vertical dropdown


Requires only a hammer to install

Material: Spring Steel
Acabamento: nVent CADDY Armour



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Tamanho do orifício (HS)	Hole Type	Espessura do flange (FT)	Static Load
4TI24	6 mm	Threaded	3.2 - 6.4 mm	885N
4TI58	6 mm	Threaded	7.9 - 12.7 mm	885N
6TI24	10 mm	Threaded	3.2 - 6.4 mm	885N
6TI58	10 mm	Threaded	7.9 - 12.7 mm	885N
6TI912	10 mm	Threaded	14.3 - 19.1 mm	885N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

