

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Strut Attachment Clip



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Strut Attachment Clip is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Strut Attachment Clip. The Assembly simplifies cable management by offering quick installation to the open side of a strut channel.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables, with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

CARACTERÍSTICAS

Fits into Type A, B, C and D strut channels, both slotted and solid

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro	Area	Cable Capacity, Cat 5e
CAT16HPESC	181022	Aço, Spring Aço	Pregalvanized, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20
CAT21HPESC	181261	Aço, Spring Aço	Pregalvanized, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174m ²	50

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro	Area	Cable Capacity, Cat 5e
CAT32HPESC	181023	Aço, Spring Aço	Pregalvanized, nVent CADDY Armour	50 mm	2561mm ²	90

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Cable Capacity, Cat 6	Cable Capacity, Cat 6A	A	Static Load
CAT16HPESC	181022	15	10	10 mm	270N
CAT21HPESC	181261	40	25	10 mm	270N
CAT32HPESC	181023	60	35	10 mm	270N

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

