

nVent CADDY Cat 425 Adjustable Cable Support



CARACTERÍSTICAS

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Simple unlocking and locking of bar allows for additional cables to be added easily after installation

Adjustable strap allows for multiple support sizes to reduce inventory

Cost effective alternative to expensive cable tray

cULus® Listed and complies with NEC® and TIA requirements for structured cabling systems

Suitable for air handling spaces (plenum)

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço; Polietileno



ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro (Ø)	Area	Cable Capacity, Cat 5e	Cable Capacity, Cat 6	Cable Capacity, Cat 6A
CAT425	181130	100 mm, 150 mm	518mm ²	425	325	210
CAT425A6		100 mm, 150 mm	518mm ²	425	325	210

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício (HS)	Static Load	Certifications
CAT425	181130	7 mm	450N	UL, ITB, cUL
CAT425A6		9.5 mm	450N	UL, cUL

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

