

nVent CADDY Cat CM U-Hook



CARACTERÍSTICAS

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

System offers a convenient pathway for wires and cables

Specially designed U-Hooks have large-diameter, rounded support surfaces

U-Hooks can be mounted vertically along the same drop rod to create a tree configuration

Cantilever mounting allows U-Hooks to be mounted to walls and columns with brackets

Rounded edges help prevent over-bending and kinking of cables

Ideal for retrofit applications where cable runs need to be routed around existing building infrastructure

Compliant with NEC® and ANSI®/TIA structured cabling systems standards

Material: Aço
Acabamento: Electrogalvanized




ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Cable Capacity, Cat 5e	Cable Capacity, Cat 6	Cable Capacity, Cat 6A	A	Area	Tamanho do orifício (HS)	Static Load
CAT200CMLN	450	350	215	203 mm	533m m ²	9.5 mm	440N

Número de catálogo	Cable Capacity, Cat 5e	CableCapacity, Cat 6	Cable Capacity, Cat 6A	A	Area	Tamanho do orifício (HS)	Static Load
CAT300CMLN	700	525	325	304 mm	812m m ²	9.5 mm	440N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

