


nVent CADDY Pyramid Equipment Support Kit, 4 Post Base



CARACTERÍSTICAS

Kit includes post-base assemblies, frame and equipment-support clamps

Assembles and adjusts to size and height in minutes by one person with one tool

Innovative crossbar and equipment-support clamps enable quick assembly

Integral foam pad provides gentle interface for all roof types

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

Assembled support can be lifted as one unit and easily relocated



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Temperatura	Altura (H)	Length (L)
PEK4B	360426	Aço, Polypropylene, Polietileno	Hot-Dip Galvanized	-34 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1257mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	Post Base (A)	Square Tube (B)	Cross Bar Assembly (C)	Largura (W)	Surface Area
PEK4B	360426	314 mm x 4 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1588 mm	0.36m ²



Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário	Ultimate Static Load (F)	Static Load Safety Factor
PEK4B	360426	36 kg	4980N	3:1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static load must be stable and uniformly distributed across frame.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

