

nVent CADDY Pyramid ST Bridge Assembly



CARACTERÍSTICAS

Ideal for supporting multiple pipe runs, cable tray and air handling units

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

Static Load Safety Factor: 3:1
Temperatura: -45 to 65 °C
Acabamento: Hot-Dip Galvanized
Material: Polietileno; Polypropylene; Aço

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Altura (H)	Largura (W)	Surface Area
PSB24A	360475	610 mm	673 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²
PSB30A	360476	762 mm	826 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²
PSB60A	360480	1524 mm	1588 mm	142 mm	203 mm	183225mm ²
PSB42A	360478	1067 mm	1143 mm	142 mm	203 mm	183225mm ²
PSB48A	360479	1219 mm	1283 mm	142 mm	203 mm	183225mm ²
PSB36A	360477	914 mm	978 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²

Table 2/2



Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário	Static Load
PSB24A	360475	2 kg	8900N

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário	Static Load
PSB30A	360476	3 kg	8900N
PSB60A	360480	6 kg	13340N
PSB42A	360478	4 kg	13340N
PSB48A	360479	4 kg	13340N
PSB36A	360477	4 kg	8900N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static loads are assumed to be uniformly distributed.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

