

nVent CADDY Speed Link LD Locking Device



CARACTERÍSTICAS

Low-profile locking device minimizes visual impact


Suitable for 1.5 mm nVent CADDY Speed Link cable

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Diameter	Altura (H)	Largura (W)
SLJR200	196008	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	1.5 mm	19 mm	12.7 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

The 1.5 mm locking devices are only to be used with the SLC15L1000SP and SLC15L50MSP wire spools, or any other 1.5 mm nVent CADDY Speed Link accessories. Do not use with any other wires.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

