

nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH &Co. KG

Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete

No special tools required

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

Material:	Aço;Polypropylene;Liga de zinco
Acabamento:	Electrogalvanized
Static Load Safety Factor:	5:1
Diâmetro da broca:	6mm
Profundidade do orifício de perfuração:	31mm
Embedment Depth:	25 mm Min

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Length (L)	Altura (H)	Largura (W)
SLK15L1WA6	196670	1.5 mm	1m	63.5mm	55 mm	19 mm
SLK15L2WA6	196671	1.5 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK15L5WA6	196673	1.5 mm	5m	63.5mm	55 mm	19 mm
SLK2L2WA6	196734	2 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L3WA6	196735	2 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L5WA6	196736	2 mm	5m	63.5mm	55 mm	19 mm
SLK3L2WA6	196723	3 mm	2m	63.5mm	62 mm	24 mm
SLK3L5WA6	196725	3 mm	5m	63.5mm	62 mm	24 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura (T)	Ângulo (a)	Static Load
SLK15L1WA6	196670	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2WA6	196671	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5WA6	196673	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L3WA6	196735	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L5WA6	196736	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L2WA6	196723	16 mm	90 ° Max	800N
SLK3L5WA6	196725	16 mm	90 ° Max	800N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

