

nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Toggle



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and two pre-assembled toggle end fittings

Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices

Ideal for supporting lighting fixtures

Material: Aço; Liga de zinco; Polypropylene
Acabamento: Electrogalvanized
Static Load Safety Factor: 5:1
Em conformidade com: SMACNA HVAC-DCS



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	Static Load
SLK15Y300L3	196527	1.5 mm	3m	0.3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15Y300L3R2	196648	1.5 mm	3m	0.3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15Y300L5		1.5 mm	5m	0.3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15Y500L3	196528	1.5 mm	3m	0.5m	39 mm	5 mm	195N
SLK15Y500L3R2	196655	1.5 mm	3m	0.5m	39 mm	5 mm	195N
SLK2Y300L10	196557	2 mm	10m	0.3m	42 mm	8 mm	440N

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	Static Load
SLK2Y300L2	196552	2 mm	2m	0.3m	42 mm	8 mm	440N
SLK2Y300L3	196553	2 mm	3m	0.3m	42 mm	8 mm	440N
SLK2Y300L3R2	196638	2 mm	3m	0.3m	42 mm	8 mm	440N
SLK2Y300L5	196555	2 mm	5m	0.3m	42 mm	8 mm	440N
SLK2Y300L7	196556	2 mm	7m	0.3m	42 mm	8 mm	440N
SLK2Y500L3	196554	2 mm	3m	0.5m	42 mm	8 mm	440N

Altura (H):

55 mm

Largura (W):

19 mm


Espessura (T):

12.5 mm

Ângulo (a):

90 ° Max

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

