

nVent CADDY Speed Link SLS with Hook



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting

Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners

Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope

Easy to remove for applications requiring maintenance

Spring latch helps provide secure connection

Insert cable through hole and use bottom side of hook as an end stop

Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools

Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut

Material: Aço; Liga de zinco; Polypropylene
Acabamento: Electrogalvanized
Static Load Safety Factor: 5:1
Em conformidade com: SMACNA HVAC-DCS



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	A	B	C
SLS2L1	196741	2 mm	1m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS2L10	196746	2 mm	10m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS2L2	196742	2 mm	2m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS2L3	196743	2 mm	3m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS3L1	196747	3 mm	1m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L10	196752	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L2	196748	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L3	196749	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L5	196750	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L7	196751	3 mm	7m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Table 2/3						
Número de catálogo	Número do artigo	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Tamanho da rosca (TS)	Largura (W)	Tamanho do orifício (HS)
SLS2L1	196741	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L10	196746	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L2	196742	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L3	196743	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS3L1	196747	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L10	196752	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L2	196748	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L3	196749	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L5	196750	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L7	196751	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm


Table 3/3				
Número de catálogo	Número do artigo	Slot Size (SS)	Espessura (T)	Static Load
SLS2L1	196741	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L10	196746	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L2	196742	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L3	196743	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS3L1	196747	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L10	196752	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L2	196748	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L3	196749	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L5	196750	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L7	196751	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

The 3 mm locking device is compatible with C-Channel Types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Strut Channel Type C, Slotted, Strut Channel Type A, Slotted, Strut Channel Type AS, Perforated, Strut Channel Type CC, Slotted, Strut Channel Type AA, Slotted.

Total load per wire on a multi-tier trapeze must not exceed static load.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

