

Push In Conduit Clamp



CARACTERÍSTICAS

Push-in installation of conduit


Eliminates need for offset bending conduit

May be used for either vertical or horizontal installations

Material: Spring Steel
Acabamento: nVent CADDY Armour

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo (OD)	Tamanho do orifício (HS)	Hole Type	Ultimate Static Load 1 (F1)	Ultimate Static Load 2 (F2)
12P	171150	22 - 30 mm	7 mm	Plain	110N	65N
12P4I		19.1 mm	6.4 mm	Threaded	110N	65N
16P	171170	30 - 35 mm	7 mm	Plain	110N	65N
16P4I		25.4 mm	6.4 mm	Threaded	110N	65N
8P	171130	18 - 22 mm	7 mm	Plain	110N	65N
8P4I		18 - 22 mm	6.4 mm	Threaded	110N	65N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

