

Wedge Expansion Anchor Bolt

CARACTERÍSTICAS

ICC® approved for use in cracked and uncracked concrete

Includes nut and washer


Meets NFPA® 13 as pre-qualified for seismic applications



Material: Aço
Acabamento: Electrogalvanized

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Torque (TQ)
CSBCAB030037EG	404434	10	76 mm	44.5 mm	27 N·m
CSBCAB037550EG	404435	12	95 mm	54 mm	54 N·m
CSBCAB045050EG	404436	12	114 mm	73 mm	54 N·m
CSBCAB047562EG	404438	16	121 mm	73 mm	81 N·m
CSBCAB055050EG	404437	12	138 mm	98 mm	54 N·m
CSBCAB055075EG	404440	20	138 mm	83 mm	149 N·m
CSBCAB060062EG	404439	16	152 mm	105 mm	81 N·m
CSBCAB062575EG	404441	20	159 mm	102 mm	149 N·m



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

