

Colocador da haste de aterramento



CARACTERÍSTICAS


Utilizável em todos os tipos de hastes de aterramento redondos: soldado com cobre, galvanizado e aço inoxidável

Os encaixes são intercambiáveis com o corpo padrão do colocador de hastes de aterramento

O colocador não deforma a ponta da haste, tornando a conexão do condutor de aterramento rápida e fácil

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Length (L)	Peso unitário
EGRD34	158520	3/4" Max	17.2 mm Max	1500mm	10.4 kg
EGRD58	158500	5/8" Max	14.2 mm Max	1500mm	10.4 kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.