


Grampo de aterramento multipropósito, em aço inoxidável



CARACTERÍSTICAS

Grampo multi-função conveniente projetado para acomodar condutores cilíndricos e planos, hastes de aterramento e vergalhões

Material em aço inoxidável com placa interna permite compatibilidade entre metais muito diferentes

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho do condutor	Tape Size	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)
MPSC404SS	120319	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	35 mm ² filamentado – 50 mm ² filamentado, #2 filamentado - 1/0 sólido	40 x 4 mm Max	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Length (L)	Largura (W)
MPSC404SS	120319	16 - 20 mm	#5 – #6	15M – 20M	65mm	65 mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	Torque (TQ)	Em conformidade com
MPSC404SS	120319	23 N·m	IEC® EN 62561-1



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

