

Esmerilhador de trilhos com pedestal



CARACTERISTICAS

Máquina de aterramento com classificação de construção para fixação de trilhos de produção

Contém: esmerilhador de trilho de pedestal, placa de apoio, adaptador de eixo flexível, fuso, proteção da roda, esmeril de 6 pol. (152,4 mm) e retificador de pedras.

Esmerilhador I/C Briggs & Stratton® de 3,5 HP com eixo de 6 pés (1,8 m) e caixa

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500