

Haste de aterramento de aço inoxidável, seccional

CARACTERÍSTICAS

Utiliza uma rosca de corte para solo altamente corrosivo




Resistência à tração: 483 MPa Min
Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)	Peso unitário	Certifications
685800S	5/8"	16 mm	5/8" UNC	3.05mm	4.7 kg	UL, cUL
685880S	5/8"	16 mm	5/8" UNC	2.44mm	3.5 kg	RUS, UL
683400S	3/4"	19.1 mm	3/4" UNC	3.05mm	6.8 kg	UL, cUL
683450S	3/4"	19.1 mm	3/4" UNC	1.52mm	3.1 kg	
684400S	1"	25.4 mm	1" UNC	3.05mm	12.1 kg	



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE