

Módulo de reposição TDS

CARACTERÍSTICAS

Módulo sobressalente para Série de Trilho Din TDS e Série Modular TDX



Corrente máxima de descarga (Imax): 50kA 8/20 µs



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1


Número de catálogo	TDS150M150	TDS150M240	TDS150M277	TDS150M440	TDS150M560
Tensão nominal do sistema (Un)	120 - 150 VAC	220 - 240 VAC	240 - 277 VAC	420 - 440 VAC	480 - 560 VAC
Tensão operacional contínua máxima (Uc)	170 VAC	275 VAC	320 VAC	480 VAC	610 VAC
Classificação de proteção de tensão (VPR), corrente	600 V @ 3 kA 1000 V @ 20 kA	900 V @ 3 kA 1200 V @ 20 kA	1000 V @ 3 kA 1600 V @ 20 kA	1500 V @ 3 kA 2200 V @ 20 kA	1800 V @ 3 kA 2400 V @ 20 kA
Corrente nominal de descarga (In)	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Frequência	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz

Número de catálogo	TDS150M150	TDS150M240	TDS150M277	TDS150M440	TDS150M560
Material do gabinete	UL® 94V-0 termoplástico	UL® 94V-0 termoplástico	UL® 94V-0 termoplástico	UL® 94V-0 termoplástico	UL® 94V-0 termoplástico
Temperatura	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
Module Width	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Profundidade (D)	48mm	49mm	49mm	49mm	49mm
Altura (H)	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Largura (W)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Peso unitário	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Remover o pino preto ao usar com unidades modulares TDX.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.