

# Luva de acoplamento para haste de aterramento de aço inoxidável roscada prolongável

## CARACTERÍSTICAS

Acoplamentos resistentes a corrosão garantem conexões permanentes e de baixa resistência entre as hastes de aterramento




**Material:** Stainless Steel 304 (EN 1.4301)



## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Diâmetro da haste de aterramento, nominal | Length (L) | Tamanho da rosca (TS) | Peso unitário |
|--------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| CR58SS             | 5/8"                                      | 77.7mm     | 5/8" UNC              | 0.12 kg       |
| CR34SS             | 3/4"                                      | 77.8mm     | 3/4" UNC              | 0.18 kg       |



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**