

DR Symmetric Profile



CARACTERÍSTICAS

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Conforms to EN 60715 and 50022 and DIN 46277

RoHS compliant


Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Largura (W)	Length (L)	Espessura (T)	A	Peso unitário
DR7X2M	557800	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm	0.66 kg
DR7X3M	557810	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm	0.99 kg
DR5-5X2M	557700	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm	0.33 kg
DR15X3M	557910	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm	1.95 kg
DR15X2M	557900	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm	1.3 kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE