

MDRCPT-2 Manual Din Rail Cutting and Punching Tool



CARACTERÍSTICAS

Punches slots and cuts DIN rail without burrs or deformation

Punches horizontal and vertical slots

Works with five different types of DIN rail and M6 threaded rod

Includes ruler, guide and end stops

RoHS compliant



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Slot Size	Profundidade	Altura	Length	Peso unitário
MDRCPT-2	559142	Aluminio, Aço	6.5 x 9.5 mm	165mm	200 mm	100mm	13 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Horizontal slots must be punched a minimum of 8 mm (0.315") from the edge of the DIN rail. Vertical slots must be punched a minimum of 12 mm (0.472") from the edge of the DIN rail.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE