

PCR Perforated C-Shaped Profile



CARACTERÍSTICAS

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Conforms to EN 60715 and DIN 46277

RoHS compliant

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço




ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Largura (W)	Length (L)	Espessura (T)	A
PCR40X20-2M	557500	40 mm	20 mm	2000mm	1.5 mm	24 mm
PCR30X15-3M	557780	30 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	15 mm
PCR35X35-3M	557790	35 mm	35 mm	3000mm	2 mm	16 mm
PCR35X35-2M	557520	35 mm	35 mm	2000mm	2 mm	16 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B	C	D	Peso unitário
PCR40X20-2M	557500	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.5 kg
PCR30X15-3M	557780	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.4 kg
PCR35X35-3M	557790	7 mm	18 mm	8.2 mm	4.5 kg
PCR35X35-2M	557520	7 mm	18 mm	8.2 mm	3 kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE