

PDR Perforated Symmetric Profile



CARACTERÍSTICAS

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

RoHS compliant

Conforms to EN 60715 and 50022 and DIN 46277

Material: Aço
Acabamento: Electrogalvanized



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Largura (W)	Length (L)	Espessura (T)	A
PDR15-2M	557950	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm
PDR15-3M	557960	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm
PDR5-2M	557750	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm
PDR7-2M	557850	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm
PDR7-2M-5-2	557855	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm
PDR7-3M	557860	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B	C	D	Peso unitário
PDR15-2M	557950	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.2 kg
PDR15-3M	557960	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.81 kg
PDR5-2M	557750	7.8 mm	12.2 mm	4.2 mm	0.28 kg
PDR7-2M	557850	7 mm	18 mm	6.2 mm	0.62 kg
PDR7-2M-5-2	557855	11 mm	25 mm	5.2 mm	0.62 kg

Número de catálogo	Número do artigo	B	C	D	Peso unitário
PDR7-3M	557860	7 mm	18 mm	6.2 mm	0.92 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
 Opção 1 – Apoio ao cliente
 Opção 2 – Assistência
 técnica

Europa

Países Baixos:
 +31 800-0200135
 França:
 +33 800 901 793

Europa

Alemanha:
 800 1890272
 Outros países:
 +31 13 5835404

APAC

Xangai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500

