

TCB Threaded Busbar With Fixing Hole



CARACTERÍSTICAS

End holes can be used to fix busbar to a support or connect the main input conductor

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

Material: Copper




ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Espessura (T)	Length (L)	Tamanho do orifício (HS)	Tamanho da rosca (TS)
TCB20X10-1M	550290	20 mm	10 mm	1000mm	10 mm	M8
TCB30X10-1M	550180	30 mm	10 mm	1000mm	10 mm	M8
TCB30X10-2M	550160	30 mm	10 mm	2000mm	10 mm	M8

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Torque (TQ)	A	Peso unitário
TCB20X10-1M	550290	17.7 N·m	25 mm	1.67 kg
TCB30X10-1M	550180	17.7 N·m	25 mm	2.5 kg
TCB30X10-2M	550160	17.7 N·m	25 mm	5.4 kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

