

nVent LENTON Interlok Standard Grout-Fill Coupler, Plain



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Material: Cast Iron

Acabamento: Plain



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Embalagem	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)
LK5PKG		Bulk	16 mm	#5	15M	65 mm
LK5		Standard	16 mm	#5	15M	65 mm
LK16D		Standard	16 mm	#5	15M	59 mm
LK7	145585	Standard	22 mm	#7		65 mm
LK11	145605	Standard	36 mm	#11	35M	80 mm
LK6PKG		Bulk	20 mm	#6	20M	65 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Embalagem	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro1 (Ø1)
LK6	145580	Standard	20 mm	#6	20M	65 mm
LK7PKG		Bulk	22 mm	#7		65 mm
LK8PKG		Bulk	25 mm	#8	25M	68 mm
LK8	145590	Standard	25 mm	#8	25M	68 mm
LK20D		Standard	20 mm	#6	20M	62 mm
LK9	145595	Standard	28 mm	#9	30M	71 mm
LK9PKG		Bulk	28 mm	#9	30M	71 mm
LK25D		Standard	25 mm	#8	25M	68 mm
LK10	145600	Standard	32 mm	#10		76 mm
LK10PKG		Bulk	32 mm	#10		76 mm
LK11PKG		Bulk	36 mm	#11	35M	80 mm
LK12		Standard	38 mm			94 mm
LK36D		Standard	36 mm	#11	35M	81 mm
LKT14	145611	Standard	43 mm	#14	45M	94 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Embalagem	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)
LKT14PKG		Bulk	43 mm	#14	45M	94 mm
LK40		Standard	40 mm			94 mm

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro 2 (Ø2)	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Bar Depth (BD)	Peso unitário
LK5PKG		48 mm	200 mm	156 mm	22mm	1.98 kg
LK5		48 mm	200 mm	156 mm	22mm	1.98 kg
LK16D		41 mm	201 mm	168 mm	24mm	1.69 kg
LK7	145585	48 mm	200 mm	156 mm	32mm	1.94 kg
LK11	145605	62 mm	305 mm	251 mm	43mm	3.63 kg
LK6PKG		48 mm	200 mm	156 mm	28mm	1.96 kg
LK6	145580	48 mm	200 mm	156 mm	28mm	1.96 kg
LK7PKG		48 mm	200 mm	156 mm	32mm	1.94 kg
LK8PKG		51 mm	219 mm	178 mm	34mm	2.15 kg
LK8	145590	51 mm	219 mm	178 mm	34mm	2.15 kg
LK20D		45 mm	226 mm	178 mm	35mm	1.98 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro 2 (Ø2)	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Bar Depth (BD)	Peso unitário
LK9	145595	54 mm	248 mm	203 mm	38mm	2.44 kg
LK9PKG		54 mm	248 mm	203 mm	38mm	2.44 kg
LK25D		51 mm	228 mm	178 mm	40mm	2.26 kg
LK10	145600	59 mm	275 mm	229 mm	40mm	2.84 kg
LK10PKG		59 mm	275 mm	229 mm	40mm	2.84 kg
LK11PKG		62 mm	305 mm	251 mm	43mm	3.63 kg
LK12		70 mm	386 mm	324 mm	44mm	7.14 kg
LK36D		62 mm	313 mm	251 mm	52mm	4.04 kg
LKT14	145611	70 mm	386 mm	324 mm	56mm	7.26 kg

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro 2 (Ø2)	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Bar Depth (BD)	Peso unitário
LKT14PKG		70 mm	386 mm	324 mm	56mm	7.26 kg
LK40		70 mm	386 mm	324 mm	57mm	6.33 kg

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Quantidade por embalagem	Certifications
LK5PKG		320	
LK5		12	
LK16D		12	
LK7	145585	1	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK11	145605	1	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK6PKG		320	
LK6	145580	12	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK7PKG		320	
LK8PKG		300	
LK8	145590	8	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK20D		12	
LK9	145595	8	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK9PKG		275	
LK25D		8	
LK10	145600	8	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK10PKG		250	
LK11PKG		154	
LK12		4	

Número de catálogo	Número do artigo	Quantidade por embalagem	Certifications
LK36D		8	
LKT14	145611	4	IAPMO®-UES, LA City Approval

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Quantidade por embalagem	Certifications
LKT14PKG		110	
LK40		4	

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE