

nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice different diameter bars

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Material: Cast Iron

Acabamento: Plain

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Produto	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
LK86	One-Piece Assembly	25 mm, 20 mm	#8, #6	25M, 20M	68 mm	51 mm
LK87	One-Piece Assembly	25 mm, 22 mm	#8, #7		68 mm	51 mm
LK97	One-Piece Assembly	28 mm, 22 mm	#9, #7		71 mm	54 mm
LK98	One-Piece Assembly	28 mm, 25 mm	#9, #8	30M, 25M	71 mm	54 mm
LK119	Two-Piece Assembly	36 mm, 28 mm	#11, #9	35M, 30M	79 mm	62 mm
LK109	One-Piece Assembly	32 mm, 28 mm	#10, #9		76 mm	59 mm

Número de catálogo	Produto	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro1 (Ø1)	Diâmetro2 (Ø2)
LK1110	One-Piece Assembly	36 mm, 32 mm	#11, #10		80 mm	62 mm
LK1410	One-Piece Assembly	43 mm, 32 mm	#14, #10		94 mm	70 mm
LK1411	One-Piece Assembly	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M, 35M	94 mm	70 mm
LK1814T	One-Piece Assembly	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M, 45M	114 mm	83 mm


Table 2/2					
Número de catálogo	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Bar Depth (BD)	Peso unitário	Quantidade por embalagem
LK86	219 mm	178 mm	28mm	2.29 kg	8
LK87	219 mm	178 mm	32mm	2.16 kg	8
LK97	248 mm	203 mm	32mm	2.44 kg	8
LK98	248 mm	203 mm	34mm	2.45 kg	8
LK119	373 mm	241 mm	38mm	4.56 kg	4
LK109	275 mm	229 mm	38mm	3.63 kg	8
LK1110	305 mm	251 mm	40mm	3.61 kg	8
LK1410	386 mm	324 mm	40mm	7.26 kg	4
LK1411	386 mm	324 mm	43mm	7.12 kg	4
LK1814T	518 mm	432 mm	56mm	19.96 kg	

Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE