


# Assembly Parts for Rugged Components



Assembly parts with thread-locking compound for rugged Side Panel, horizontal rail, cover plates, rear angle.

## CARACTERÍSTICAS

Screws for the following fixings: Rugged side panel - horizontal rail, Rugged side panel - cover plate, Rugged side panel - rear angle

**Família de produtos:** EuropacPRO  
**Product Type:** Assembly Kit



## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Tipo              | Length | Quantidade por embalagem | Tamanho da rosca | Acabamento           | Material       | Works With |
|--------------------|-------------------|--------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------|
| 24566-100          | Countersunk Screw | 18mm   | 100                      | M4               |                      | Aço inoxidável | Subracks   |
| 24566-101          | Countersunk Screw | 14mm   | 100                      | M4               |                      | Aço inoxidável | Subracks   |
| 24560-140          | Square Nut        |        | 100                      |                  | Chapa de Aço Zincada | Aço            | Subracks   |
| 24566-102          | Panhead Screw     | 14mm   | 100                      | M4               |                      | Aço inoxidável | Subracks   |
| 24566-103          | Panhead Screw     | 10mm   | 100                      | M4               |                      | Aço inoxidável | Subracks   |
| 24566-104          | Panhead Screw     | 8mm    | 100                      | M4               |                      | Aço inoxidável | Subracks   |
| 24566-105          | Countersunk Screw | 7mm    | 100                      | M4               |                      | Aço inoxidável | Subracks   |
| 24566-106          | Countersunk Screw | 10mm   | 100                      | M4               |                      | Aço inoxidável | Subracks   |

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

