

# EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Retrofit Shielding, EN 50155

Subrack for Railway applications, conform to EN50155 standard, non-shielded.



## CARACTERISTICAS

Shock and vibration tested to EN 50155, part 12.2.11

The 19" bracket is firmly fixed to the side panel (tox-cold welded) and is especially suited for high mechanical stresses (vibration resistance)

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

IP 20, in accordance with IEC 60529

The double 19" screwing position adds to additionally safety (NFF standard)

Supplied as space-saving flat-pack

**Static Load:** 15kg  
**Material:** Alumínio  
**EMC Shielding:** Não  
**Product Type:** Subrack/Chassis



## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Rack Height | Profundidade | Quantidade por embalagem | For Mounting | Board Depth | Gasket Type |
|--------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 21500-077          | 3U          | 235mm        | 1                        | Backplane    | 220mm       | Textile EMC |

| Número de catálogo | RackHeight | Profundidade | Quantidade porembalagem | ForMounting | BoardDepth | GasketType  |
|--------------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 21500-078          | 6U         | 235mm        | 1                       | Backplane   | 220mm      | Textile EMC |

| Table 2/2          |                               |             |            |                                        |                      |            |
|--------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|----------------------|------------|
| Número de catálogo | Shock and Vibration Tolerance | Inclui alça | Instalação | Em conformidade com                    | Acabamento           | Rack Width |
| 21500-077          | 5g (force)                    | Sim         | Rack       | IEC 60297-3-103, EN 50155 part 12.2.11 | Anodized, Passivated | 84HP       |
| 21500-078          | 5g (force)                    | Sim         | Rack       | IEC 60297-3-103, EN 50155 part 12.2.11 | Anodized, Passivated | 84HP       |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Test reports are available online.

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**