

EuropacPRO Perforated Rail for Connector



Perforated flat rail for connector mounting i.a.w. EN 60603-2 and DIN 41612, on VT horizontal rails.

CARACTERISTICAS

In conjunction with rear horizontal rails, VT

For Connector Mounting in accordance with EN 60603-2, DIN 41612

Material: Alumínio
Acabamento: Passivated
Product Type: Perforated Rail



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Rack Width	Quantidade por embalagem	Length	Família de produtos	Works With	Certifications
20822-052	4HP	4	20.32m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Subracks, Cases	
20822-046	40HP	4	203.2m m	EuropacPRO	Subracks	RoHS
20822-053	8HP	4	40.64m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Subracks, Cases	
20822-051	20HP	4	101.6m m	EuropacPRO	Subracks	RoHS
20822-047	60HP	4	304.8m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Subracks, Cases	RoHS

Número de catálogo	Rack Width	Quantidade por embalagem	Length	Família de produtos	WorksWith	Certifications
20822-050	42HP	4	213.36 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Subracks, Cases	RoHS
20822-049	28HP	4	142.24 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Subracks, Cases	RoHS
20822-048	84HP	4	431.8m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Subracks, Cases	RoHS

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

A threaded insert is required to secure the perforated rail on the horizontal rail.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE