

Panhead Screw, Torx, Self-Tapping



Good compromise between profile height and bearing area. Better load distribution than round heads.
Compatible with automated assembly.

CARACTERÍSTICAS

Torx imprint bears greater torque

The star-shaped head prevents cam-out

Acabamento: Chapa de Aço Zincada
Material: Aço
Product Type: Screw
Tipo: Panhead Screw



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Length	Quantidade por embalagem	Tamanho da rosca	Família de produtos	Works With	Comprimento da rosca	Torque
21101-884	6mm	100	M4	EuropacPRO	Subracks	6mm	1.2N·m
24560-179	10mm	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Subracks, Cases, Chassis	10mm	0.3N·m
24560-141	9.3mm	100	M2.5	Frame Type Plug-In Unit	Guide Rails	9.3mm	0.3N·m
24560-157	7.3mm	100	M2.5		Front Panels	7.3mm	0.3N·m

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.