


Panhead Screw, Torx



Good compromise between profile height and bearing area. Better load distribution than round heads. Compatible with automated assembly.

CARACTERISTICAS

Torx imprint bears greater torque

The star-shaped head prevents cam-out

Tipo: Panhead Screw
Product Type: Screw
Material: Aço



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Length	Acabamento	Quantidade por embalagem	Tamanho da rosca	Família de produtos	Works With	Torque
24560-147	7mm	Nickel Plated	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Front Panels, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	0.3N·m
24560-161	12mm	Nickel Plated	100	M2.5		Backplanes, Test Adapters	0.3N·m
24560-148	10mm	Nickel Plated	100	M2.5		Backplanes, Test Adapters	0.3N·m
24560-135	6mm	Chapa de Aço Zincada	100	M4	EuropacPRO	Subracks	1.3N·m
24560-178	6mm	Nickel Plated	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Front Panels, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

Número de catálogo	Length	Acabamento	Quantidade por embalagem	Tamanho da rosca	Família de produtos	Works With	Torque
24560-162	14mm	Nickel Plated	100	M2.5		Backplanes, Test Adapters	
24560-163	16mm	Nickel Plated	100	M2.5		Backplanes, Test Adapters	

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE