

RatiopacPRO/-AIR Strap Handle

Strap handle for RatiopacPRO/-AIR with a static load-carrying capacity of 20 kg. Retrofittable without mechanical tooling on case.

CARACTERÍSTICAS

Static load-carrying capacity 20 kg

Retrofittable without mechanical tooling on the case side panel

Works With: Cases
Product Type: Handle
Família de produtos: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Rack Height	Profundidade	Quantidade por embalagem	Tipo de alça
24571-308	3U	315mm	1	Strap
24571-316	4U	435mm	1	Strap
24571-315	4U	375mm	1	Strap
24571-314	4U	315mm	1	Strap
24571-309	3U	375mm	1	Strap
24571-310	3U	435mm	1	Strap

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE