


2000 Beam Clamp Kit

CARACTERÍSTICAS

Light duty system

Includes clamp and U channel



Material: Aço
Acabamento: Electrogalvanized

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)	A	B	C	D
2200EG	570140	200mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2300EG	570160	300mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2400EG	570180	400mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	E	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
2200EG	570140	30.5 mm	1700N	490N	340N
2300EG	570160	30.5 mm	1700N	490N	340N
2400EG	570180	30.5 mm	1700N	490N	340N


Altura (H): 12 mm
Largura (W): 25 mm
Espessura (T): 2 mm
Espessura do flange (FT): 11 mm Max
Tamanho do orifício (HS): 11 mm

Diâmetro do parafuso (Sc): 6
Torque (TQ): 30 N·m

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For a secure grip the channel must extend to the outer edge of each beam clamp.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

