

300M Universal Beam Clamp



CARACTERÍSTICAS

Universal beam clamp for standard beams

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

Material: Cast Iron
Acabamento: Electrogalvanized



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Hole Type	Tamanho do orifício (HS)	Tamanho da rosca (TS)	Espessura do flange (FT)	A
30009MM	389500	Plain	9 mm		18 mm Max	21 mm
30011MM	389510	Plain	11 mm		20 mm Max	23 mm
30013MM	389520	Plain	13 mm		26 mm Max	35 mm
30017MM	389505	Plain	17 mm		28 mm Max	30 mm
300M10	386820	Threaded		M10	20 mm Max	23 mm
300M12	386830	Threaded		M12	26 mm Max	35 mm
300M6	386805	Threaded		M6	18 mm Max	21 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Hole Type	Tamanho do orifício (HS)	Tamanho da rosca (TS)	Espessura do flange (FT)	A
300M8	386810	Threaded		M8	18 mm Max	21 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Torque (TQ)	Static Load	Certifications
30009MM	389500	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005
30011MM	389510	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
30013MM	389520	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB
30017MM	389505	14 N·m Min	5500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, VdS G4031026
300M10	386820	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
300M12	386830	14 N·m Min	3500N	ITB, VdS G4913044, FM Approved, Pipe Hanger Components
300M6	386805	14 N·m Min	1200N	
300M8	386810	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Set screw must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

