

4G16 Twist Clip with Stud



CARACTERÍSTICAS

Supports electrical fixtures from acoustical T-grid

No tools required for installation

Fast, easy and secure twist-on installation

Nut sold separately

Material: Spring Aço;Aço



ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Acabamento	Cor	Espessura do flange (FT)	T-Grid Size	Diâmetro do parafuso (Sc)
4G16M11	178600	nVent CADDY Armour	Gray	1.5 mm	24mm	6
4G16M11WH	178620	Painted	Branco	1.5 mm	24mm	6
4G16M16	171900	nVent CADDY Armour	Gray	1.5 mm	24mm	6
4G16M16WH	576940	Painted	Branco	1.5 mm	24mm	6
4G16M25	176880	nVent CADDY Armour	Gray	1.5 mm	24mm	6
4G16M7	178590	nVent CADDY Armour	Gray	1.5 mm	24mm	6

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento do parafuso (L)	Static Load
4G16M11	178600	11mm	220N
4G16M11WH	178620	11mm	220N
4G16M16	171900	16mm	220N
4G16M16WH	576940	16mm	220N
4G16M25	176880	25mm	220N
4G16M7	178590	7mm	220N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

