

4G24 Twist Clip with Stud



CARACTERÍSTICAS

Supports electrical fixtures from acoustical T-grid

No tools required for installation

Fast, easy and secure twist-on installation

Designed to reduce scratching of T-grid

Nut sold separately

Material: Spring Aço;Aço



ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Acabamento	Cor	Comprimento do parafuso (L)	Espessura do flange (FT)	T-Grid Size
4G24M11	171680	nVent CADDY Armour	Gray	11mm	1.5 mm	24mm
4G24M11WH	171840	Painted	Branc o	11mm	1.5 mm	24mm
4G24M16	171710	nVent CADDY Armour	Gray	16mm	1.5 mm	24mm
4G24M16WH	171860	Painted	Branc o	16mm	1.5 mm	24mm
4G24M16WHSP25	172290	Painted	Branc o	16mm	1.5 mm	24mm
4G24M25	171730	nVent CADDY Armour	Gray	25mm	1.5 mm	24mm
4G24M25WHSP25	172300	Painted	Branc o	25mm	1.5 mm	24mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro do parafuso (Sc)	Static Load
4G24M11	171680	6	220N
4G24M11WH	171840	6	220N
4G24M16	171710	6	220N
4G24M16WH	171860	6	220N
4G24M16WHSP25	172290	6	220N
4G24M25	171730	6	220N
4G24M25WHSP25	172300	6	220N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

