

Basic Plastic Conduit Clip



CARACTERÍSTICAS

Push-in installation of conduit

Compatible with plastic Push-In Insert or with a simple screw to easily accommodate a variety of structures including concrete, brick, metal decks and plywood

Snap-together clips can be easily assembled to limit the number of fixing points to structure

Non-flame propagating per IEC 61386-25

Passed 650°C glowing/hot-wire test per EN 60695-2

Halogen free

UV-stabilized

Material: Polypropylene


Temperatura: -10 to 85 °C

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo (OD)	A	B	C
SCBC16	800012	16 mm	21 mm	25 mm	18 mm
SCBC20	800013	20 mm	26 mm	29 mm	19 mm
SCBC25	800014	25 mm	32 mm	34 mm	22 mm
SCBC32	800015	32 mm	40 mm	41 mm	26 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo (OD)	A	B	C
SCBC40	800016	40 mm	50 mm	49 mm	30 mm
SCBC50	800017	50 mm	62 mm	59 mm	35 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
 Opção 1 – Apoio ao cliente
 Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
 +31 800-0200135
 França:
 +33 800 901 793

Europa

Alemanha:
 800 1890272
 Outros países:
 +31 13 5835404

APAC

Xangai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500

