

BC200-CD Conduit to Beam Clamp



CARACTERÍSTICAS

Eliminates offset bending conduit

Threaded hole on back

Ideal for electrical, mechanical, and HVAC applications




ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Materia l	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	Espessura do flange (FT)	Tamanho da haste (RS)
BC200CD1B	182220	Aço	Electro galvani zed	19 - 25 mm	16 mm Max	6

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Torque (TQ)	Static Load
BC200CD1B	182220	4 N·m	440N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

