

Beam Attachment Kit



CARACTERÍSTICAS

For installations where the cable cannot be looped around the steel beam

Can support two catenary systems using each eye nut as an anchoring point

Kit includes beam clamps and eye nuts

Installs on top or bottom flange of I-beams or bar joists

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Materia	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Tamanho da haste (RS)	Static Load 1 (F1)
SLBM12	196852	Aço	Electrogalvanized, Hot-Dip Galvanized	10 - 20 mm	12	400N

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
SLBM12	196852	700N	800N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static load 1 represents a point load in the center of the catenary installation. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

