

Branch Line Restraint Structure Attachment to Steel



CARACTERÍSTICAS

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to steel members with self-drilling/tapping screw



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2



Número de catálogo	Número do artigo	Materia l	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Espessura do flange (FT)	Altura (H)
CSBBRS1MEG	402239	Aço	Electro galvaniz ed	10, 12	2.7 - 12.7 mm	28.2 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)	Largura (W)	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
CSBBRS1MEG	402239	40.4mm	26.9 mm	2.7 mm	32mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

