

Branch Line Restraint Structure Attachment to Wood/Concrete



CARACTERÍSTICAS

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to wood or concrete where cracked concrete approval is not needed



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2



Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)	Length (L)
CSBBRS2MEG	402240	Aço	Electrogalvanized	10, 12	28.2 mm	40.4mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Comprimento do parafuso (L)	Diâmetro da broca
CSBBRS2MEG	402240	26.9 mm	44.5mm	5mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

