

C-Channel Beam Clamp with U-Bolt

CARACTERÍSTICAS

Beam clamp for C-Profiles

Complete with plate, U-bolt and fixings



Material: Aço
Acabamento: Electrogalvanized

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Channel Type	Tamanho da haste (RS)	Espessura do flange (FT)	Largura (W)	Espessura (T)
BCE03	585120	E0L, E0, E1, E2L, E2, E3	6	16 mm Max	60 mm	4 mm
BCE4	585110	E4, E5	8	16 mm Max	70 mm	6 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	B	C	Static Load
BCE03	585120	20 mm	36 mm	70 mm	1250N
BCE4	585110	24 mm	39 mm	100 mm	2400N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static Load is dependent on channel type and length.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

